

PRODUKTBLAD

LP313 MUNSTYCKSINSATS TILL RAC X



30 gradigt brett sprutmönster med en 0,013 tums öppning.

LP (low pressure) munstyckerna sprutas med lägre tryck.

Inkluderar det patenterade Graco RAC X-munstycket med SmartTip-teknologi och exklusiv interngeometri i munstycket som ger branschens bästa ytfinish vid högtryckssprutning med låg tryckinställning!

Ger en jämn och extremt fin yta och jämna färgskikt. Möjliggör sprutning med lågttryck för bättre kontroll, vilket ger ett jämnt resultat med en minskad sprutdimma. Elimineras behovet att förtunna de flesta material.

Branschens bästa ytfinish vid högtryckssprutning med låg tryckinställning!

- Sprutar med upp till 50 % lägre tryck och med mindre översprutning för att uppnå en konsekvent, blandad ytfinish med fullständig sönderdelning.
- En mjuk sprutbild gör det enkelt att applicera valfritt material på vilken yta som helst.
- Inkluderar SmartTip-teknologi. – Gracos exklusiva interngeometri i munstycket reducerar energin för att sönderdela dina färger, betser och andra material, och ger en oöverträffad ytfinish vid lägre tryck.
- Genom att spruta vid halverat tryck fördubblas munstyckets livslängd.
- Minimerar förberedelser och rengöring – du applicerar färgen där du vill ha den.
- Fungerar med alla högtryckssprutor.

Tips!

Försök alltid att eftersträva att ha så lågt tryck som möjligt utan att sprutbildens försämras. Detta gör att översprutningen minskas och munstyckerna håller längre.